

## E1915H Двусторонняя клейкая лента Cushion-Mount™ Plus для монтажа флексографских клише

### Техническая информация

Июль 2006

#### Описание продукта

Двусторонняя клейкая лента на вспененной полиэтиленовой основе с акриловым клеем.

E1915H – мягкая лента розового цвета для печати растровых изображений со светлыми полутонами в сочетании с тонкими штрихами или небольшими плашками, размещенными на одном клише.

E1915H – лента с умеренным уровнем адгезии к фотополимерному клише.

Внутренняя сторона ленты, без защитного слоя, предназначена для монтажа ленты на печатный цилиндр или гильзу (слив). Внешняя сторона ленты с защитным пластиковым слоем предназначена для монтажа фотополимерного клише.

Акриловый адгезив имеет сетчатую структуру микроканалов, обеспечивающую беспрепятственное удаление воздуха при монтаже.

Клеевые составы (различные на внутренней и внешней сторонах ленты) специально разработаны для обеспечения надежной фиксации клише во время печати тиража и чистого удаления ленты (без остатков клея на клише и цилиндрах) после печати.

#### Физические свойства не являются спецификацией

|                                                                 |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип адгезива</b>                                             | Акриловый модифицированный                                                                                                  |
| <b>Основа</b>                                                   | Вспененный полиэтилен                                                                                                       |
| <b>Толщина (ASTM D-3652)</b>                                    |                                                                                                                             |
| Лента:                                                          |                                                                                                                             |
| рабочая толщина в процессе печати                               | 0.38 мм                                                                                                                     |
| физическая толщина                                              | 0.432 мм                                                                                                                    |
| Защитный слой:                                                  | 0.114 мм                                                                                                                    |
| <b>Разнотолщинность:</b>                                        |                                                                                                                             |
| Типичная, в пределах стандартного монтажного элемента (0,84 м²) | ± 0.011 мм                                                                                                                  |
| Предельно допустимая, от лота к лоту                            | ± 0.038 мм                                                                                                                  |
| <b>Срок хранения</b>                                            | 12 месяцев с даты поставки со склада 3М при условии хранения в оригинальной упаковке при 21°C и 50% относительной влажности |

#### Специальные характеристики не являются спецификацией

|                                                           |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Плотность основы</b>                                   | Низкая                                                                                                                                      |
| <b>Цвет основы</b>                                        | Розовый                                                                                                                                     |
| <b>Тип печати</b>                                         | Для печати растровых изображений со светлыми полутонами в сочетании с тонкими штрихами или небольшими плашками, размещенными на одном клише |
| <b>Тип пластины</b>                                       | Фотополимер                                                                                                                                 |
| <b>Адгезия</b>                                            |                                                                                                                                             |
| Внешняя сторона ленты (адгезив, закрытый лайнером):       |                                                                                                                                             |
| к фотополимерному клише                                   | 6.6 Н/см                                                                                                                                    |
| Внутренняя сторона ленты (адгезив, не закрытый лайнером): |                                                                                                                                             |
| к нержавеющей стали                                       | 3.3 Н/см                                                                                                                                    |
| к композитному сливу (гильзе)                             | 3.1 Н/см                                                                                                                                    |

## E1915H Двусторонняя клейкая лента Cushion-Mount™ Plus для монтажа флексографских клише

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Стойкость к растворителям</b>  |           |
| Вода                              | высокая   |
| Алканы                            | высокая   |
| Спирты                            | хорошая   |
| Сложные растворители              | невысокая |
| <b>Температурная устойчивость</b> | 49°C      |

### Монтаж и удаление ленты

Для получения оптимальной адгезии цилиндры (гильзы) и клише должны быть чистыми и сухими непосредственно перед применением ленты. Для очистки поверхности цилиндров и клише рекомендуется использовать смесь 1:1 изопропилового спирта с водой. В случае сильного загрязнения поверхностей можно использовать мягкие растворители с последующей обработкой смесью изопропилового спирта с водой.

**Примечание: при использовании растворителей убедительно рекомендуем соблюдать правила техники безопасности Вашего предприятия.**

Прочность адгезионной связи зависит также от однородности поверхности как цилиндра, так и клише. Различные царапины, зарубки, выемки и другие неровности могут способствовать вариации адгезии и приводить к отклеиванию или возникновению пузырей. Поэтому особое внимание следует уделять однородности поверхности.

После окончательного монтажа клише на цилиндре всю систему «клише-клейкая лента-цилиндр» рекомендуется плотно оборачивать полимерной пленкой. Это позволяет уменьшить нагрузку на систему «лента-клише» и создает противодействие силе упругости фотополимерного материала, стремящейся распрямить клише и могущей привести к отклеиванию его стыков. Цилиндр должен оставаться обернутым полимерной пленкой вплоть до процесса печати.

Клейкую ленту следует наклеивать таким образом, чтобы площадь, занятая ею, превышала площадь клише как минимум на 13 мм по всему периметру клише. Использование избытка ленты позволяет уменьшить нагрузку на клише и минимизировать возможность отклеивания.

Во избежание попадания краски и растворителя между клише и лентой рекомендуется заклеивать края клише односторонней клейкой лентой (3M 6890, 3M 6893) или использовать термоплавкие клеи.

При демонтаже следует сначала отделять клише от ленты, а затем снимать клейкую ленту с цилиндра (гильзы). Снимать клише или ленту рекомендуется очень медленно и под острым углом (менее 45°) от поверхности. Это поможет избежать остатков клея как на клише, так и на цилиндре (гильзе).

### 3M Россия

Отдел промышленных клейких лент и адгезивов  
125445 Москва  
ул. Смольная д.24/Д  
Бизнес центр “Меридиан”  
Тел: (095) 784 7474  
Факс: (095) 784 7475

### Ваш дистрибьютор: